



Match Stick RM 130

Match Stick er et innovativt håndholdt elektronisk farvekort, der indeholder en række farvekort, såsom NCS, RAL Classic, RAL Design og NOVA 2024. Det betyder at du hurtigt og sikkert kan bestemme en hvilken som helst nuance fra de fleste overflader.

Du kan måle en række nuancer hos en kunde eller på et projekt, og Match Stick RM 130, gemmer automatisk op til 20 målinger, som du kan hente fra hukommelsen, når du kommer tilbage på værkstedet eller i forretningen.

Match Stick RM 130 kan naturligvis også benyttes i forretningen til at bestemme en nuance fra en medbragt farveprøve.

Kvik-guide Match Stick RM 130

Tænd

Apparatet har et kalibreringslåg. Sørg for at låget sidder ordentligt fast inden apparatet tændes. Hold **Match** knappen nede i 3 sekunder, hvorefter det er klar til brug. Låget fjernes ved at trække det ned i begge sider.

Måling

Tryk på **Match** knappen og hold apparatet stille til der kommer et resultat i displayet. Efter en måling vises der 1, 2 eller 3 streger nederst i displayet. 3 er den bedste måling. For at få det bedste måleresultat er det vigtigt, at området der måles, er stort nok til at dække hele målehovedet.

Farvekort

Match Stick indeholder en række forskellige farvekort, og man kan vælge at benytte et eller alle. Tryk gentagne gange på **Opt** knappen til farvekortene vises i displayet. Tryk på **højre eller venstre pil** for at vælge farvekort. Afslut med at trykke på **Match**

Glans

Apparatet kan tage højde for, at en overflade er højglans eller mat. Tryk gentagne gange på **Opt** knappen til der står **Glans** i displayet. Tryk **højre pil**, hvis emnet er højglans eller **Opt** hvis emnet er mat.

Sluk

Tryk gentagne gange på **Opt** knappen til **Power ned?** vises i displayet. Tryk på **højre pil** for at slukke apparatet. Apparatet slukkes automatisk efter 3 minutter.

Hukommelse

Apparatet kan rumme 20 målinger. Tryk gentagne gange på **Opt** knappen til "Hent" vises i displayet. Tryk på **højre pil** for at hente tidligere målinger. Afslut med at trykke på **Match**

OBS: der kan kun gemmes farver når man der er valgt en specifik farvevifte – ikke når der er valgt alle farver. Dvs. de sidste 20 farver kan godt være 4 RAL farver, 8 NCS farver og 8 Nova farver, blot de er gemt indenfor de enkelte farvevifter.

Hvis hukommelsen er fuld, vil det vises i displayet. Tryk gentagne gange på **Opt** knappen til **Slet** vises i displayet. Hvis du ønsker at slette alle tidligere målinger tastes der på **venstre pil**, hvis du kun vil slette den sidste måling, tastes der på **højre pil**.

Ved tvivlstilfælde se i "User Manual"